



## Klucz płaski / oczkowy z grzechotką JOKER Switch, przełączalne, odsadzone o 15°, rozwartość klucza: 10 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	614875 10
GTIN	4013288183903
Klasa artykułu	63F

### Opis

#### Wykonanie:

Kute matrycowo. Strona pierścieniowa z mocną grzechotką pierścieniową o drobnym uzębieniu (80 zębów) i małych oporach ruchu, i szczególnie małym luzie 4,5°.

Strona klucza płaskiego z podwójnym profilem 6-kątnym i wymienną, hartowaną płytką metalową służy do przytrzymywania i jako ogranicznik końcowy, zapobiega ześlizgnięciu i umożliwia mały kąt cofania.

Oczko odgięte o 15°, przełączane.

#### Materiał:

Stal chromowo-molibdenowa, chromowana na matowo.

długość klucza L: 144 mm

szerokość szczęk b: 20,3 mm

wysokość szczęk  $h_1$ : 5,5 mm

wysokość pierścienia  $h_2$ : 7 mm

Ø pierścienia D: 18 mm

### Opis techniczny

Ø pierścienia D	18 mm
wysokość pierścienia $h_2$	7 mm
długość klucza L	144 mm
rozwartości kluczy	metryczny
rozwartość klucza	10 mm
szerokość szczęk b	20,3 mm

wysokość szczęk $h_1$	5,5 mm
położenie pierścienia	15 stopni
luz	4,5 stopni
materiał	stal chromowo-molibdenowa
powierzchnia	chromowane na mat
grzechotki przełączalne	nie
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie

## Akcesoria

Adapter do kluczy oczkowych z grzechotką Typ 1	614850 1
Zestaw kluczy płaskich / oczkowych z grzechotką JOKER Switch, przełączalne, odsadzone o 15° liczba wkrętaków 4	614885 4