

**Klucze oczkowe płaskie, chromowane, rozwartość klucza: 7mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	613950 7
GTIN	4045197159731
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.

Chwyt owalny.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Opis techniczny

maksymalna wysokość szczęk h1	4 mm
rozwartość klucza	7 mm
długość klucza L	110 mm
rozwartości kluczy	metryczny
maksymalna wysokość pierścienia h _{2 maks.}	7 mm
norma	DIN 3113 A
norma	ISO 3318
norma	ISO 7738
położenie pierścienia	15 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.

powierzchnia	chromowane
Atrybut nazwy produktu	chromowane
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie