



## Zestaw kluczy nasadowych 1/2"-czterokątnych 28-elem., Typ: P



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	637935 P
GTIN	4013288173942
Klasa artykułu	63F

### Opis

#### Wykonanie:

**Gniazda, czopy i elementy łączące wg DIN 3122/3123; nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124.** Czopy i gniazda czworokątne wg **DIN 3120**.

#### Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M6 – M12 oraz śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M6 – M12.

#### Materiał:

Stal chromowo-molibdenowa, chromowana na matowo.

#### Zawartość:

Z czworokątnym czopem przetykowym nr 640390.

#### w dostawie::

nasadki 6-kątne: 10 szt. wielk. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Bity 6-kątne, 5/16 cala: 4 szt. nr 675440 wielk. 5; 6; 8; 10

Bity 5/16 cala do wkrętów Phillips: 2 szt. nr 675400, rozm. 2; 3

BITY 5/16 cala do wkrętów Torx®: 8 szt. nr 675470 rozm. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55

Przedłużka z tulejką szybkoskrętną: 1 szt. 250 mm

przedłużka Wobble: 1 szt. 50 mm

Element łączący z uchwytem szybkowymiennym: 1 szt. nasadka 4-kątna 1/2 cala – gniazdo bitów 5/16 cala

Grzechotka (wielk. S): 1 szt. 1/2" - 5/16"

grzechotka (wielk. P): 1 szt. nr 640390, z wypychaczem przechowywane w: Pokrowiec tekstylny zamykanym na rzepy

## Opis techniczny

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkręta trzpieniowe, 6-kątne
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do wkrętów z główką Phillips
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
liczba części	28
rozwarości kluczy	metryczne
Zakres rozwarości kluczy nasadowych 6-kątnych	10-19 mm
Zakres rozwarości kluczy do śrub 6-kątnych	5-10 mm
oznaczenie producenta	8100 SC 7
czworokąt z Wobble-Fix	z kątem obrotu
długość	325 mm
szerokość	148 mm
wysokość	73 mm
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

## Akcesoria

Bity do śrub Torx®, 5/16 cala C 8 profil Torx® TX20	675470 TX20
Bity do śrub Torx®, 5/16 cala C 8 profil Torx® TX27	675470 TX27
Bity do śrub Torx®, 5/16 cala C 8 profil Torx® TX40	675470 TX40
Bity do śrub z główką Phillips, 5/16 cala C 8 wielkość gniazda krzyżowego 2	675400 2
Bity do śrub z gniazdem 6-kątnym, 5/16 cala C 8profil Hex-Plus sześciokąt 6 mm	675440 6
Bity do śrub z gniazdem 6-kątnym, 5/16 cala C 8profil Hex-Plus sześciokąt 5 mm	675440 5

Grzechotka drobnozębna „Zyklop Metal” czworokątny czop przetykowy 1/2 cala, z wypychaczem	640390
Bity do śrub Torx®, 5/16 cala C 8 profil Torx® TX25	675470 TX25
Bity do śrub Torx®, 5/16 cala C 8 profil Torx® TX30	675470 TX30
Bity do śrub z gniazdem 6-kątnym, 5/16 cala C 8profil Hex-Plus sześciokąt 3 mm	675440 3
Bity do śrub Torx®, 5/16 cala C 8 profil Torx® TX55	675470 TX55
Bity do śrub z gniazdem 6-kątnym, 5/16 cala C 8profil Hex-Plus sześciokąt 8 mm	675440 8
Bity do śrub Torx®, 5/16 cala C 8 profil Torx® TX50	675470 TX50
Bity do śrub Torx®, 5/16 cala C 8 profil Torx® TX45	675470 TX45