

FRIEDRICH**Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala z pełną izolacją VDE, sześciokąt: 6mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	637654 6
GTIN	4007555307062
Klasa artykułu	66A

Opis**Wykonanie:**

Z izolacją z tworzywa sztucznego **do 1000 volt** wg. DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Norma:

DIN 7422 / DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

wskazówka:

Do prac pod napięciem do 1000 V. W strefach bezpieczeństwa można łączyć ze sobą tylko **całkowicie izolowane** narzędzia (nr 637650–637656).

Opis techniczny

sześciokąt	6 mm
nieizolowany odcinek grotu	10 mm
długość	80 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowy
materiał	stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowane, izolacja z tworzywa sztucznego
z pierścieniem przytrzymującym	nie
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

