

## Sprawdziany tłoczkowe graniczne H7, Ø wymiaru nomin.: 57mm



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 484000 57     |
| GTIN             | 2050001951588 |
| Klasa artykułu   | 48B           |

### Opis

#### Wykonanie:

Strony przechodnie tych sprawdzianów roboczych są wykonane z **naddatkiem na ścieranie** wg DIN 7164.

tłoczki z wysokiej jakości stali na sprawdziany, hartowane, odpuszczane, szlifowane i docierane. Sprawdziany tłoczkowe graniczne o tolerancji H7.

#### Norma:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

#### wskazówka:

- **inne wielkości pośrednie na zapytanie ofertowe lub można je po prostu zamówić pod adresem [www.hoffmann-group.com](http://www.hoffmann-group.com), np. nr 484000, wielk. 82.**
- **Sprawdziany inspekcyjne (bez naddatku na ścieranie) patrz nr 484027.**
- **Sprawdziany z wymiarem pośrednim, wszystkie Ø z tolerancją liczbową patrz nr 484025.**

### Opis techniczny

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| pole tolerancji  | H                        |
| norma            | DIN 7150-2               |
| norma            | DIN 7164                 |
| jakość           | 7                        |
| Typ sprawdzianu  | Przymiar przychodni      |
| Typ sprawdzianu  | Sprawdzian nieprzechodni |
| wymiar nominalny | 57 mm                    |
| Kalibracja       | L6                       |

Rodzaj produktu

Sprawdziany tłoczkowe graniczne

**Usługi**Kalibracja sprawdzianów tłoczkowych granicznych  $\varnothing$   
maks. 60 mm

028300 60

Kalibracja DAkksWymiar pośredni maksymalna  $\varnothing$  60 mm

028340 60