

FRIEDRICH**Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala całkowicie izolowane, sześciokąt: 8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	637654 8
GTIN	4007555307086
Klasa artykułu	66A

Opis**Wykonanie:**

Z izolacją z tworzywa sztucznego **do 1000 volt** wg. DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Norma:

DIN 7422 / DIN EN 60900 / VDE 0682-201

wskazówka:

Do prac pod napięciem do 1000 V. W obszarze bezpieczeństwa można łączyć ze sobą jedynie **w pełni izolowane** narzędzia (nr 637650 - 637656).

izolacja elektryczna: VDE 1000 V

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

nieizolowany odcinek grotu: 11 mm

długość: 80 mm

Opis techniczny

sześciokąt	8 mm
nieizolowany odcinek grotu	11 mm
długość	80 mm
izolacja elektryczna	VDE 1000 V
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
norma	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowy

