

Sprawdziany tłoczkowe graniczne H7, Ø wymiaru nomin.: 98mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	484000 98
GTIN	2050001951984
Klasa artykułu	48B

Opis**Wykonanie:**

Strony przechodnie tych sprawdzianów roboczych są wykonane z **naddatkiem na ścieranie** wg DIN 7164.

tłoczki z wysokiej jakości stali na sprawdziany, hartowane, odpuszczane, szlifowane i docierane. Sprawdziany tłoczkowe graniczne o tolerancji H7.

Norma:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

wskazówka:

- **inne wielkości pośrednie na zapytanie ofertowe lub można je po prostu zamówić pod adresem www.hoffmann-group.com, np. nr 484000, wielk. 82.**
- **Sprawdziany inspekcyjne (bez naddatku na ścieranie) patrz nr 484027.**
- **Sprawdziany z wymiarem pośrednim, wszystkie Ø z tolerancją liczbową patrz nr 484025.**

Opis techniczny

pole tolerancji	H
norma	DIN 7150-2
norma	DIN 7164
jakość	7
wymiar nominalny	98 mm
Typ sprawdzianu	Przymiar przychodni
Typ sprawdzianu	Sprawdzian nieprzechodni
Kalibracja	L6

Rodzaj produktu

Sprawdziany tłoczkowe graniczne

UsługiKalibracja DAkkSWymiar pośredni maksymalna \varnothing 200 mm

028340 200

Kalibracja sprawdzianów tłoczkowych granicznych \varnothing
maks. 200 mm

028300 200