

## Sprawdziany tłoczkowe graniczne H7, Ø wymiaru nomin.: 92mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	484000 92
GTIN	2050001951939
Klasa artykułu	48B

### Opis

#### Wykonanie:

Strony przechodnie tych sprawdzianów roboczych są wykonane z **naddatkiem na ścieranie** wg DIN 7164.

tłoczki z wysokiej jakości stali na sprawdziany, hartowane, odpuszczane, szlifowane i docierane. Sprawdziany tłoczkowe graniczne o tolerancji H7.

#### Norma:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

#### wskazówka:

- **inne wielkości pośrednie na zapytanie ofertowe lub można je po prostu zamówić pod adresem [www.hoffmann-group.com](http://www.hoffmann-group.com), np. nr 484000, wielk. 82.**
- **Sprawdziany inspekcyjne (bez naddatku na ścieranie) patrz nr 484027.**
- **Sprawdziany z wymiarem pośrednim, wszystkie Ø z tolerancją liczbową patrz nr 484025.**

### Opis techniczny

pole tolerancji	H
norma	DIN 7150-2
norma	DIN 7164
jakość	7
Typ sprawdzianu	Przymiar przychodni
Typ sprawdzianu	Sprawdzian nieprzechodni
wymiar nominalny	92 mm
Kalibracja	L6

Rodzaj produktu

Sprawdziany tłoczkowe graniczne

**Usługi**Kalibracja sprawdzianów tłoczkowych granicznych  $\varnothing$   
maks. 200 mm

028300 200

Kalibracja DAkksWymiar pośredni maksymalna  $\varnothing$  200 mm

028340 200