

**Pierścień nastawczy DIN 2250 C, Ø wymiaru nomin.: 282mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	484030 282
GTIN	2050001954558
Klasa artykułu	48B

**Opis****Wykonanie:**

**Pierścienie nastawcze** (pierścienie kontrolne) z wysokiej jakości stali na sprawdziany hartowane, odpuszczane, szlifowane i docierane. **Pierścienie nastawcze są opisane wymiarem rzeczywistym**. Tolerancja wykonawcza otworu JS4.

**Zastosowanie:**

Do zastosowań ogólnych np. ustawiania i kontroli przyrządów pomiarowych.

**Norma:**

Nach **DIN 2250 C**.

**wskazówka:**

**Inne wymiary pośrednie do 320 mm można łatwo zamówić, np. 484030, rozmiar 82.**

**Opis techniczny**

pole tolerancji	JS
wymiar nominalny	282 mm
norma	DIN 2250 C
materiał	Stal na sprawdziany

tolerancja wykonania otworu	JS4
jakość	4
Kalibracja	L7
Rodzaj produktu	Pierścień nastawczy

**Usługi**

Kalibracja pierścieni nastawczych Ø maks. 500 mm	028400 500
--	------------