



## Zestaw kluczy nasadowych 1/2"-czterokątnych 23-elem., typ: 6



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	637817 6
GTIN	4045197219558
Klasa artykułu	62A

### Opis

#### Wykonanie:

**Gniazda, czopy i elementy łączące** wg DIN 3122/3123; **nasadki kluczy nasadowych** wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120. z nasadkami 6-kątnymi nr 642220.

#### Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek gs\_profil\_6kant-einsatz M6 – M22.

#### Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

#### w dostawie::

nasadki: 17 szt. rozm. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

Uchwyt poprzeczny: 1 szt. 641320

przedłużki: 3 szt. nr 641020 rozm. 75; 130; 255

przegub Cardana: 1 szt. nr 641620

grzechotka: 1 szt. nr 640220

przechowywane w: Skrzynka z blachy stalowej

długość: 445 mm

szerokość: 187 mm

wysokość: 51 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych: 10-34 mm

### Opis techniczny

kształt czopu lub gniazda wyjściowego

do kluczy nasadowych 6-kątnych

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
liczba części	23
rozwartości kluczy	metryczne
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych	10-34 mm
Opakowanie	Skrzynka z blachy stalowej
długość	445 mm
szerokość	187 mm
wysokość	51 mm