

**Garant****Piła tarczowa, bez powłoki, Ø×grubość: 100X3mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	179925 100X3
GTIN	4045197887078
Klasa artykułu	17C

**Opis****Wykonanie:**

**GARANT Piła tarczowa z węglnikami spiekanyymi** do bardzo głębokiego cięcia. Piły tarczowe ze zmienną podziałką zapewniają spokojną pracę. Zalecamy dosuwanie promieniowe, w celu zmniejszenia drgań i zwiększenia trwałości narzędzia. ostrze z węglików spiekanych. Kształt i liczba zębów specjalnie dobrane do obróbki aluminium.

**Opis techniczny**

Ø	100 mm
Ø otworu	16 mm
Grubość	3 mm
posuw $f_z$ w aluminium dającym krótki wiór	0,02 mm
maksymalna głębokość wcinania $a_{e,max}$ .	32 mm
Liczba zębów Z	16
odpowiedni adapter	179907 63; 80; 100

Wyposażenie	HM
Ø otworu zabieraka	4,4 mm
Średnica podziałowa otworów zabieraka	25,5 mm
Liczba otworów zabieraka	4
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza	HM
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Piły tarczowe (tarcze)

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadają się	300 m/min	N
Al > 10% Si:	nadają się warunkowo	150 m/min	N
maksymalnie na mokro	nadają się		
przyłącze	nadają się warunkowo		