

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Garnkowa szczotka druciana skręcanie naprzemienne, drut ze stali INOX 0,50 mm, Ø szczotki D1×gwint M: 65XM14mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	572205 65XM14
GTIN	4017359380130
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Gładki drut **spleciony** i wprasowany w stalowy korpus. **Bardzo agresywne działanie drutu, duża odporność na ścieranie. skręcane naprzemiennie (w prawo i w lewo)** w celu zapewnienia większej agresywności przy ciężkim szczotkowaniu. Nadają się bardzo dobrze do zastosowania w narożnikach i na krawędziach spokojna praca.

Zastosowanie:

Specjalnie do mocowania szlifierek kątowych.
Z **gwintem wewnętrznym M14.**

Opis techniczny

Długość drutu H ₁	20 mm
zabezpieczający pierścień podporowy	nie
wysokość pokrycia	0,5 mm
maksymalna prędkość obrotowa	12500 min ⁻¹

Ø szczotki D ₁	65 mm
gwint M	M14
materiał pokrycia	drut INOX
splot warkoczowy	skręcenie naprzemiennie
Rodzaj produktu	Garnkowa szczotka drucziana