

**Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala, sześciokąt: 5/16 cal****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 637640 5/16 |
| GTIN | 2050001016195 |
| Klasa artykułu | 63A |

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.

DIN 3120.

Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne pasowanie. Krawędzie zaokrąglone.

Grot ze specjalnej wysokostopowej stali, niepowlekany.

Norma:**DIN 7422****Materiał:**

Stal wysokowydajna HPQ®; niełuszcząco chromowana na podłożu niklowym.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Ø po stronie napędu: 17,8 mm

długość: 52 mm

Opis techniczny

| | |
|--|-----------------|
| długość | 52 mm |
| Ø po stronie napędu | 17,8 mm |
| sześciokąt | 5/16 cal |
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | wkrętak 6-kątny |

