

Mahr**Cyfrowy mikrometr zewnętrzny, Zakres pomiarowy: 0-25mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	421310 0-25
GTIN	4059192058388
Klasa artykułu	43A

Opis**Wykonanie:**

Innowacyjny mikrometr zewnętrzny z **cyframi o wielkości 10 mm** wyświetlanymi na kontrastowym wyświetlaczu. Praktyczna funkcja HOLD do zamrażania wartości pomiaru, umożliwiająca pewny odczyt. Wrzeciono pomiarowe hartowane i szlifowane. Powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych. Wysunięta grzechotka z mechanizmem szybkiego przesuwu. Lakierowany stalowy kabłąk z izolacją cieplną. Przełączanie z pomiaru względnego na bezwzględny. Zerowanie w każdej dowolnej pozycji. Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku.

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032, od wielk. 25-50 z 1 wzorcem nastawczym.

Opis techniczny

Kalibracja	B1
granica błędu	2 μ m
Ø wrzeciona	6,5 mm
odczyt	0,00005 cal
skok wrzeciona	0,5 mm
zakres pomiarowy	0 - 25 mm
odczyt	0,001 mm

Liczba dołączonych baterii	1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
norma	Norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm / cal
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	sztynny pojemnik
Rodzaj produktu	mikrometrów

Usługi

Kalibracja DAkkSMikrometr zewnętrzny bez wzorca nastawczego maks. zakres pomiarowy 100 mm	022010 100
KalibracjaMikrometr zewnętrzny bez wzorca nastawczego maks. zakres pomiarowy 25 mm	022000 25

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
---	---------------