

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Trzpieniowe szczotki druciane drut ze stali INOX, 0,30, Ø szczotki
D1 x szerokość drutu L1: 70X16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574200 70X16
GTIN	4017359007198
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Specjalny drut falisty, Ø trzpienia 6 mm.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni za pomocą szlifierek, wiertarek i giętkich wałków ręcznych. Wysokie obroty zwiększają skuteczność.

Do zdzierania zgorzeli, rdzy, czyszczenia.

Ø szczotki D₁: 70 mm

szerokość szczotki: 16 mm

wysokość drutu H₁: 19 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 15000 min⁻¹

Opis techniczny

wysokość drutu H ₁	19 mm
wysokość pokrycia	0,3 mm
Ø szczotki D ₁	70 mm

maksymalna prędkość obrotowa	15000 min ⁻¹
szerokość szczotki	16 mm
Ø chwytu D _s	6 mm
materiał pokrycia	drut INOX
splot warkoczowy	falisty
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa