

Mahr

Cyfrowy mikrometr zewnętrzny IP65 i-wi, Zakres pomiarowy: 75-100mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	421325 75-100
GTIN	4059192058784
Klasa artykułu	43A

Opis**Wykonanie:**

Innowacyjny mikrometr zewnętrzny z **cyframi o wielkości 10 mm** wyświetlanymi na kontrastowym wyświetlaczu. Praktyczna funkcja HOLD do zamrażania wartości pomiaru, umożliwiającą pewny odczyt. Wrzeciono pomiarowe hartowane i szlifowane. Powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych. Wysunięta grzechotka z mechanizmem szybkiego przesuwu. Lakierowany stalowy kabłąk z izolacją cieplną. Przełączanie z pomiaru względnego na bezwzględny. Zerowanie w każdej dowolnej pozycji. Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku. dzięki wygodnemu **wskazaniu tolerancji z dodatkowymi granicami ostrzegawczymi** użytkownik rozpoznaje, czy i jak wymiar znajduje się w polu tolerancji.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032, od wielk. 25-50 z 1 wzorcem nastawczym.

Wyp. dodatkowe:

Odbiornik radiowy i-wi nr 498912 STICK.

Opis techniczny

odczyt	0,00005 cal
Ø wrzeciona	6,5 mm

Karta danych

Kalibracja	B2
zakres pomiarowy	75 - 100 mm
skok wrzeciona	0,5 mm
odczyt	0,001 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
Liczba dołączonych baterii	1
stopień ochrony IP	IP 65
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Zastosowanie bezprzewodowe	Oprogramowanie producenta
Odchyłki pomiarowe E MPE	$\pm 3 \mu\text{m}$
Norma	ISO 3611
przełączalny odczyt	mm / cal
złącze	System radiowy MAHR i-wi
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Rodzaj produktu	mikrometrów

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/421325-75-100>