

**HOLEX**

**Szczypce uniwersalne wanadowe, gładkie, z 2-komponentowymi nasadkami,  
Długość całkowita: 200mm**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	702995 200
GTIN	4045197887337
Klasa artykułu	72B

## Opis

### Wykonanie:

Szczęki chwytne ząbkowane. Ostrza dodatkowo indukcyjnie hartowane (ok. 64 HRC), również do drutu fortepianowego.

Szczypce gołe, nasadki uchwytów z kilku rodzajów materiału.

### Norma:

**DIN ISO 5746**

### Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, fosforowana manganowo.

## Opis techniczny

do cięcia drutu fortepianowego do Ø	2 mm
długość całkowita	200 mm
do cięcia twardego drutu do Ø	2,5 mm
norma	DIN ISO 5746
cechy szczęk	ząbkowane po stronie wewnętrznej
Uchwyt	Tulejka wielokomponentowa
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC), korpus szczypiec kuty matrycowo
materiał	stal chromowo-wanadowa

powierzchnia	gładkie
nieiskrzący	nie
Rodzaj produktu	Szczypce wielofunkcyjne