

HOLEX

**Szczypce uniwersalne wanadowe, gładkie, z 2-komponentowymi nasadkami,
Długość całkowita: 180mm**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	702995 180
GTIN	4045197887320
Klasa artykułu	72B

Opis

Wykonanie:

Szczęki chwytne ząbkowane. Ostrza dodatkowo indukcyjnie hartowane (ok. 64 HRC), również do drutu fortepianowego.

Szczypce gołe, nasadki uchwytów z kilku rodzajów materiału.

Norma:

DIN ISO 5746

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, fosforowana manganowo.

Opis techniczny

długość całkowita	180 mm
do cięcia twardego drutu do Ø	2,2 mm
do cięcia drutu fortepianowego do Ø	1,8 mm
norma	DIN ISO 5746
cechy szczęk	ząbkowane po stronie wewnętrznej
Uchwyt	Tulejka wielokomponentowa
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC), korpus szczypiec kuty matrycowo

materiał	stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	gładkie
nieiskrzący	nie
Rodzaj produktu	Szczypce wielofunkcyjne