

HOLEX

**Szczypce uniwersalne wanadowe, gładkie, z 2-komponentowymi nasadkami,
Długość całkowita: 160mm**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	702995 160
GTIN	4045197887313
Klasa artykułu	72B

Opis

Wykonanie:

Szczęki chwytne ząbkowane. Ostrza dodatkowo indukcyjnie hartowane (ok. 64 HRC), również do drutu fortepianowego.

Szczypce gołe, nasadki uchwytów z kilku rodzajów materiału.

Norma:

DIN ISO 5746

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, fosforowana manganowo.

Opis techniczny

do cięcia twardego drutu do Ø	2 mm
do cięcia drutu fortepianowego do Ø	1,5 mm
długość całkowita	160 mm
norma	DIN ISO 5746
cechy szczęk	ząbkowane po stronie wewnętrznej
Uchwyt	Tulejka wielokomponentowa
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC), korpus szczypiec kuty matrycowo

materiał	stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	gładkie
nieiskrzący	nie
Rodzaj produktu	Szczypce wielofunkcyjne