

**HOLEX****Szczypce uniwersalne, gładkie, z 2-komponentowymi nasadkami, Długość całkowita: 200mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	701515 200
GTIN	4045197887306
Klasa artykułu	72B

**Opis****Wykonanie:**

Szczęki chwytne ząbkowane. ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC).  
Szczypce gołe, nasadki uchwytów z kilku rodzajów materiału.

**Norma:**

**DIN ISO 5746.**

**Materiał:**

Specjalna stal narzędziowa.

**Opis techniczny**

do cięcia twardego drutu do Ø	2,5 mm
długość całkowita	200 mm
do cięcia średnio twardego drutu do Ø	3,8 mm
norma	DIN ISO 5746
cechy szczęk	ząbkowane
Uchwyt	nasadki na uchwyty z 2 rodzajów materiału
materiał	Specjalna stal narzędziowa
powierzchnia	gładkie
nieiskrzący	nie

Rodzaj produktu

Szczypce wielofunkcyjne