

3M Scotch-Brite™

**Bristle-Brush typ C, Ø 150 mm, BB-ZB, ziarnistość: 80****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	573555 80
GTIN	480113321542
Klasa artykułu	53M

**Opis****Wykonanie:**

Odlewane specjalne szczotki czyszczące to jednorodne ściernice z mieszaniną ziarna ceramicznego o precyzyjnym kształcie i tlenku glinu o **bardzo dużej trwałości. Niezwykle elastyczne i dające się dostosować do potrzeb.**

**Promieniowa** szczotka Bristle-Brush, składa się z pojedynczych segmentów (o szer. ok. 1,6 mm), z wygiętą szczecinią (typ C) do **obróbki powierzchni profilowanych.**

**Zastosowanie:**

Należy zwracać uwagę na zachowanie kierunku obrotów.

**Do prawie wszystkich materiałów, przy wysokim bezpieczeństwie pracy.**

Do usuwania rdzy, resztek kleju, farb, lekkich zadrapań i zadziorów.

Do szlifowania wykańczającego, polerowania, czyszczenia i usuwania zadziorów.

**Ø otworu 25,4 mm** z dołączonymi pierścieniami redukcyjnymi Ø 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm.

Z adapterem nr 573580 możliwość łączenia w zestawy o dowolnej szerokości. Zastosowanie na szlifierkach podwójnych albo na szlifierkach prostych i wałkach giętkich z trzpieniem mocującym nr 556380 wielk. 1.

**Opis techniczny**

kolor	żółte
-------	-------

Ø szczotki D <sub>1</sub>	150 mm
ziarnistość	80
szerokość szczotki	12 mm
maksymalna prędkość obrotowa	6000 min <sup>-1</sup>
oznaczenie ziarnistości	ceramiczne,
Atrybut nazwy produktu	BB-ZB
oznaczenie producenta	BB-ZB
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa

---

## Aksesoria

Trzpień mocujący liczba mocowanych tarcz 1-2	556380 1-2
Trzpień mocujący liczba mocowanych tarcz 1	556380 1
Adaptory, zestaw 4-elementowy	573580