

HOLEX®

Szczypce płasko-okrągłe, odgięte, bez powłoki, z nasadkami na uchwyty, długość całkowita: 160 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	713595 160
GTIN	4045197887405
Klasa artykułu	72B

Opis

Wykonanie:

Bardzo długie szczęki owalne, zaokrąglone. Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 61 HRC), do twardego i miękkiego drutu. Szczęki wewnątrz szorstkie.

Szczypce gołe, nasadki uchwytów z kilku rodzajów materiału.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

długość szczęk: 50 mm

Opis techniczny

długość szczęk	50 mm
długość całkowita	160 mm
kształt szczęk	owalno-szpiczaste, odchylone (40° – 45°)
norma	DIN ISO 5745
cechy szczęk	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC).
wykonanie szczęk	szorstkie od wewnątrz
Uchwyt	z nasadkami wielokomponentowymi

materiał

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

powierzchnia

gładkie