

HOLEX®

Szczypce płasko-okrągłe, proste, bez powłoki, z nasadkami, długość całkowita: 160 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	713195 160
GTIN	4045197887382
Klasa artykułu	72B

Opis

Wykonanie:

Bardzo długie szczęki owalne, zaokrąglone. Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 61 HRC), do twardego i miękkiego drutu. Szczęki wewnątrz szorstkie.

Szczypce gołe, nasadki uchwytów z kilku rodzajów materiału.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

długość szczęk: 50 mm

Opis techniczny

długość szczęk	50 mm
Uchwyt	z nasadkami wielokomponentowymi
długość całkowita	160 mm
kształt szczęk	owalne, ostre, proste
norma	DIN ISO 5745
cechy szczęk	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC).
wykonanie szczęk	szorstkie od wewnątrz

material	Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
powierzchnia	gładkie