

HOLEX®**Szczypce uniwersalne wanadowe izolowane wg VDE, Długość całkowita: 180 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	701852 180
GTIN	4045197887481
Klasa artykułu	72B

Opis**Wykonanie:**

Stal chromowo-wanadowa. Szczęki chwytne ząbkowane. Ostrza dodatkowo indukcyjnie hartowane (ok. 64 HRC), również do drutu fortepianowego. **Izolacja wg DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

Szczypce gołe, nasadki uchwytów z kilku rodzajów materiału.

Norma:**DIN ISO 5746**

izolacja elektryczna: VDE 1000 V

do cięcia twardego drutu do \varnothing : 2,2 mm

do cięcia drutu fortepianowego do \varnothing : 1,8 mm

Opis techniczny

do cięcia drutu fortepianowego do \varnothing	1,8 mm
długość całkowita	180 mm
do cięcia twardego drutu do \varnothing	2,2 mm
izolacja elektryczna	VDE 1000 V
norma	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
norma	zbliżone do DIN ISO 5746
Uchwyt	Nasadki wielokomponentowe
materiał	stal chromowo-wanadowa

powierzchnia

gładkie

nieiskrzący

nie