


**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Mikrościerające szczotki do rur (A), ziarno 600, Ø szczotki D1: 13 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574470 13
GTIN	4017359172292
Klasa artykułu	57L

**Opis****Wykonanie:**

Szczotki cylindryczne na trzpieniu plecionym z drutu ocynkowanego, druty szczotki ustawione po pojedynczej linii spiralnej.

**Włókno korundowe (A)** o **ziarnistości 600**, Ø włókien **0,30 mm**, długość całkowita 125 mm, długość robocza 25 mm.

**Zastosowanie:**

**Szczotki z nylonu ściernego** pracują zarówno wierzchołkami, jak i powierzchniami bocznymi włókien. Wskutek ciągłego uwalniania nowego materiału ściernego zagwarantowane jest **równomierne działanie ściernie**. Do **usuwania zadziorów** z otworów (poprzecznych), rowków na pierścieniu uszczelniające o przekroju okrągłym oraz do **czyszczenia i polerowania** dysz i małych otworów hydraulicznych.

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 3,7 mm

długość drutu L<sub>3</sub>: 25 mm

**Opis techniczny**

Ø szczotki D <sub>1</sub>	13 mm
długość drutu L <sub>3</sub>	25 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	3,7 mm
Rodzaj produktu	Szczotka do rur