

**HOLEX®****Szczypce uniwersalne wanadowe izolowane wg VDE, Długość całkowita: 200 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	701852 200
GTIN	4045197887498
Klasa artykułu	72B

**Opis****Wykonanie:**

Stal chromowo-wanadowa. Szczęki chwytne ząbkowane. Ostrza dodatkowo indukcyjnie hartowane (ok. 64 HRC), również do drutu fortepianowego. **Izolacja wg DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

Szczypce gołe, nasadki uchwytów z kilku rodzajów materiału.

**Norma:****DIN ISO 5746**

izolacja elektryczna: VDE 1000 V

do cięcia twardego drutu do  $\varnothing$ : 2,5 mm

do cięcia drutu fortepianowego do  $\varnothing$ : 2 mm

**Opis techniczny**

długość całkowita	200 mm
do cięcia twardego drutu do $\varnothing$	2,5 mm
do cięcia drutu fortepianowego do $\varnothing$	2 mm
izolacja elektryczna	VDE 1000 V
norma	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
norma	zbliżone do DIN ISO 5746
Uchwyt	Nasadki wielokomponentowe
materiał	stal chromowo-wanadowa

powierzchnia

gładkie

nieiskrzący

nie