

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Garnkowe szczotki druciane drut stalowy, 0,50 mm, Ø szczotki D1×gwint M:  
100XM14mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	572100 100XM14
GTIN	4017359006719
Klasa artykułu	57L

**Opis****Wykonanie:**

Gładki drut **spleciony** i wprasowany w stalowy korpus. **Bardzo agresywne działanie drutu, duża odporność na ścieranie.** Z zabezpieczającym pierścieniem podporowym, po zdjęciu do dyspozycji są dodatkowe wys. robocze.

**Zastosowanie:**

Specjalnie do mocowania szlifierek kątowych.  
Z **gwintem wewnętrznym M14.**

**Opis techniczny**

wysokość pokrycia	0,5 mm
Ø szczotki D <sub>1</sub>	100 mm
maksymalna prędkość obrotowa	8500 min <sup>-1</sup>
zabezpieczający pierścień podporowy	tak
Długość drutu H <sub>1</sub>	23 + 12,5 mm
gwint M	M14

materiał pokrycia

drut stalowy

Rodzaj produktu

Garnkowa szczotka drucziana