


**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Trzpieniowe szczotki druciane drut stalowy, 0,30 mm, Ø szczotki  
D1 x szerokość drutu L1: 60X15 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 574000 60X15  |
| GTIN             | 4017359007143 |
| Klasa artykułu   | 57L           |

**Opis****Wykonanie:**

Specjalny drut falisty, Ø trzpienia 6 mm .

**Zastosowanie:**

Do obróbki powierzchni za pomocą szlifierek, wiertarek i giętkich wałków ręcznych. Wysokie obroty zwiększają skuteczność.

Do zdzierania zgorzeliny, rdzy, czyszczenia.

Ø szczotki D<sub>1</sub>: 60 mm

szerokość szczotki: 15 mm

wysokość drutu H<sub>1</sub>: 17 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 15000 min<sup>-1</sup>

**Opis techniczny**

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| wysokość drutu H <sub>1</sub> | 17 mm  |
| Ø szczotki D <sub>1</sub>     | 60 mm  |
| wysokość pokrycia             | 0,3 mm |

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| maksymalna prędkość obrotowa | 15000 min <sup>-1</sup> |
| szerokość szczotki           | 15 mm                   |
| Ø chwytu D <sub>s</sub>      | 6 mm                    |
| materiał pokrycia            | drut stalowy            |
| splot warkoczowy             | falisty                 |
| Rodzaj produktu              | Szczotka tarczowa       |