

**HOLEX®****Klucze oczkowo - płaskie,, chromowane, rozwartość klucza: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	613950 10
GTIN	4045197159762
Klasa artykułu	62A

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo, o wąskiej tolerancji rozwartości.

Chwył owalny.

**Norma:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość klucza L: 140 mm

maksymalna wysokość szczęk h1: 5 mm

maksymalna wysokość pierścienia h<sub>2 maks.</sub>: 9 mm

**Opis techniczny**

rozwartość klucza	10 mm
długość klucza L	140 mm
maksymalna wysokość szczęk h1	5 mm
rozwartości kluczy	metryczny
maksymalna wysokość pierścienia h <sub>2 maks.</sub>	9 mm
położenie pierścienia	15 stopni
powierzchnia	chromowane
Atrybut nazwy produktu	chromowane

