

**Garant****Tarcze ściernicze wachlarzowe long life SIC stożkowe, Ø 115 mm, Ziarnistość: 60**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	565380 60
GTIN	4045197887610
Klasa artykułu	51M

## Opis

### Wykonanie:

Szczególnie duże **ziarno karborundowe**, bez zatykania ściernicy. Stabilny talerz podporowy z włókna szklanego dla optymalnego wywierania nacisku.

### Zastosowanie:

Szlifowanie kantów i powierzchni z **ALU i kompozytów włóknistych**

## Opis techniczny

Ø otworu	22,23 mm
opis kształtu	skośne
ziarnistość	60
Ø tarczy	115 mm
Materiały ściernicze	węgiel krzemowy (SiC)
oznaczenie ziarnistości	SiC
podłoże ścierniwa	talerz z włókna szklanego,

zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0.1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 115 mm
zoptymalizowane dla materiału	Aluminium
zoptymalizowane dla materiału	tworzywa sztuczne wzmocnione włóknami
maks. prędkość obwodowa	80 m/s
Rodzaj produktu	Tarcze ściernie wachlarzowe

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
węgiel spiekany (HM)	nadaje się		
Ti	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
suchy	nadaje się		