

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Trzpieniowe szczotki druciane drut ze stali INOX, 0,20, Ø szczotki  
D1 x szerokość drutu L1: 70X10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574250 70X10
GTIN	4017359022740
Klasa artykułu	57L

**Opis****Wykonanie:**

Specjalny drut falisty, Ø trzpienia 6 mm.

**Zastosowanie:**

Do obróbki powierzchni za pomocą szlifierek, wiertarek i giętkich wałków ręcznych. Wysokie obroty zwiększają skuteczność.

Do zdzierania zgorzeli, rdzy, czyszczenia.

Ø szczotki D<sub>1</sub>: 70 mm

szerokość szczotki: 10 mm

wysokość drutu H<sub>1</sub>: 19 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 15000 min<sup>-1</sup>

**Opis techniczny**

wysokość drutu H <sub>1</sub>	19 mm
Ø szczotki D <sub>1</sub>	70 mm
wysokość pokrycia	0,2 mm

maksymalna prędkość obrotowa	15000 min <sup>-1</sup>
szerokość szczotki	10 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	6 mm
materiał pokrycia	drut INOX
splot warkoczowy	falisty
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa