

3M Scotch-Brite™

**Bristle-Brush typ C, Ø 150 mm, BB-ZB, ziarnistość: 120****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	573555 120
GTIN	480113321238
Klasa artykułu	53M

**Opis****Wykonanie:**

Specjalne tarcze czyszczące Bristle to jednorodne ściernice z mieszaniną ziarna ceramicznego Cubitron i tlenku glinu o **bardzo dużej trwałości. Niezwykle elastyczne i dające się dostosować do potrzeb.**

**Promieniowa** szczotka Bristle-Brush, składa się z pojedynczych segmentów (o szer. ok. 1,6 mm), z wygiętą szczecinią (typ C) do **obróbki powierzchni profilowanych.**

**Zastosowanie:**

Należy zwracać uwagę na zachowanie kierunku obrotów.

**Do prawie wszystkich materiałów, przy wysokim bezpieczeństwie pracy.**

Do usuwania rdzy, resztek kleju, farb, lekkich zadrapań i zadziorów.

Do szlifowania wykańczającego, polerowania, czyszczenia i usuwania zadziorów.

**Ø otworu 25,4 mm** z dołączonymi pierścieniami redukcyjnymi Ø 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm.

Z adapterem nr 573580 możliwość łączenia w zestawy o dowolnej szerokości. Zastosowanie na szlifierkach podwójnych albo na szlifierkach prostych i wałkach giętkich z trzpieniem mocującym nr 556380 wielk. 1.

oznaczenie ziarnistości: ceramiczne,

szerokość szczotki: 12 mm

kolor: białe

maksymalna prędkość obrotowa: 6000 min<sup>-1</sup>

## Opis techniczny

Ø szczotki	150 mm
kolor	białe
ziarnistość	120
szerokość szczotki	12 mm
maksymalna prędkość obrotowa	6000 min <sup>-1</sup>
oznaczenie ziarnistości	ceramiczne,
Atrybut nazwy produktu	BB-ZB
oznaczenie producenta	BB-ZB

## Akcesoria

Adaptory, zestaw 4-elementowy	573580
Trzpień mocujący liczba mocowanych tarcz 1-2	556380 1-2
Trzpień mocujący liczba mocowanych tarcz 1	556380 1