

**HOLEX****Szczypce do instalacji wodnych uchwyty-VDE, Długość całkowita: 250mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	705746 250
GTIN	4045197887887
Klasa artykułu	72B

**Opis****Wykonanie:**

**Przegub przetykowy** (= podwójnie prowadzona zapadka) i zabezpieczenie przed zakleszczaniem palców. Hartowanie indukcyjne. Szczęki chwytne rowkowane, z zagłębieniem, samoczynnie zakleszczające się na rurach i nakrętkach. Wielostopniowe przestawianie zatraskowe. **Izolacja wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** do prac pod napięciem do 1000 V. Szczypce atramentowane na czarno, główka polerowana, uchwyty z nasadkami z kilku rodzajów materiału.

**Norma:****DIN ISO 8976****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, fosforowana manganowo.

**Opis techniczny**

rozstaw do rur	1.1/2 cal
długość całkowita	250 mm
Średnica mocowania sześciokąta	36 mm
Uchwyt	Tulejka wielokomponentowa
powierzchnia	czarny atramentowy
norma	DIN ISO 8976
norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
materiał	stal chromowo-wanadowa

nieiskrzący	nie
Precyzyjna regulacja z zapadką	nie
Samozaciskające się	tak
Ochrona przed zakleszczeniem	tak
Rodzaj produktu	Kleszcze do rur i pomp wodnych