

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Mikrościerające szczotki do rur (SiC), ziarno 120, Ø szczotki D1: 13 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 574475 13 |
| GTIN | 4017359195062 |
| Klasa artykułu | 57L |

Opis**Wykonanie:**

Szczotki cylindryczne na trzpieniu plecionym z drutu ocynkowanego, druty szczotki ustawione po pojedynczej linii spiralnej.

Mocne włosie z węgla krzemu (SiC) z ziarnem 120 i 320, Ø włosa 0,60 mm, łączna długość 125 mm.

Zastosowanie:

Szczotki z nylonu ściernego pracują zarówno wierzchołkami, jak i powierzchniami bocznymi włókien. Wskutek ciągłego uwalniania nowego materiału ściernego zagwarantowane jest **równomierne działanie ściernie**. Do **usuwania zadziorów z otworów (poprzecznych), rowków na pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym oraz do czyszczenia i polerowania** dysz i małych otworów hydraulicznych.

Ø chwytu D_s: 3,7 mm

długość drutu L₃: 65 mm

Opis techniczny

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Ø szczotki D ₁ | 13 mm |
| długość drutu L ₃ | 65 mm |
| Ø chwytu D _s | 3,7 mm |
| Rodzaj produktu | Szczotka do rur |