

HOLEX**Szczypce płasko-okrągłe, odgięte izolowane wg VDE, długość całkowita: 200mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	713751 200
GTIN	4045197888020
Klasa artykułu	72B

Opis**Wykonanie:**

Bardzo długie szczęki owalne, zastrzone. Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 61 HRC) do twardego i miękkiego drutu. Szczęki wewnątrz szorstkie.

Szczypce gołe, nasadki uchwytów z kilku rodzajów materiału.

Izolacja wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 do prac pod napięciem do 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

Opis techniczny

długość szczęk	73 mm
długość całkowita	200 mm
kształt szczęk	owalno-szpiczaste z odchylonymi szczękami (ok. 40 – 45°)
norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
norma	Podobnie DIN ISO 5745
cechy szczęk	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC).
wykonanie szczęk	szorstkie od wewnątrz

Uchwyt	Tulejka wielokomponentowa
materiał	Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
powierzchnia	gładkie
Rodzaj produktu	Szczypce wielofunkcyjne