

**HOLEX®****Szczypce płasko-okrągłe, odgięte izolowane wg VDE, długość całkowita: 160 mm**

## Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 713751 160    |
| GTIN             | 4045197888013 |
| Klasa artykułu   | 72B           |

## Opis

### Wykonanie:

Bardzo długie szczęki owalne, zaostrome. Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 61 HRC), do twardego i miękkiego drutu. Szczęki wewnątrz szorstkie. **Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym, do prac pod napięciem do 1000 V wg DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

Szczypce gołe, nasadki uchwytów z kilku rodzajów materiału.

### Norma:

**DIN ISO 5745**

### Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

izolacja elektryczna: VDE 1000 V

długość szczęk: 50 mm

## Opis techniczny

|                      |  |
|----------------------|--|
| długość całkowita    | 160 mm   |
| długość szczęk       | 50 mm  |
| izolacja elektryczna | VDE 1000 V   |
| kształt szczęk       | owalno-szpiczaste z odchylonymi szczękami (ok. 40 – 45°) |
| norma                | DIN EN 60900 / VDE 0682-201                              |
| norma                | Podobnie DIN ISO 5745                                    |

|                  |   |
|------------------|---|
| cechy szczęk     | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC).                  |
| wykonanie szczęk | szorstkie od wewnątrz                                       |
| Uchwyt           | Nasadki wielokomponentowe                                   |
| materiał         | Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju. |
| powierzchnia     | gładkie   |