

**HOLEX****Szczypce płasko-okrągłe, proste izolowane wg VDE, długość całkowita:  
160mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	713351 160
GTIN	4045197887894
Klasa artykułu	72B

## Opis

**Wykonanie:**

Bardzo długie szczęki owalne, zaostrome. Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 61 HRC) do twardego i miękkiego drutu. Szczęki wewnątrz szorstkie.

Szczypce gołe, nasadki uchwytów z kilku rodzajów materiału.

**Izolacja wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** do prac pod napięciem do 1000 V.

**Norma:**

**DIN ISO 5745**

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

## Opis techniczny

długość całkowita	160 mm
Uchwyt	Tulejka wielokomponentowa
długość szczęk	50 mm
kształt szczęk	owalne, ostre, proste
norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
norma	Podobnie DIN ISO 5745
cechy szczęk	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC).

wykonanie szczęk	szorstkie od wewnątrz
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	gładkie
Rodzaj produktu	Szczypce wielofunkcyjne