

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Garnkowe szczotki druciane drut stalowy, 0,50 mm, Ø szczotki D1×gwint M:
125XM14mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	572100 125XM14
GTIN	4017359006764
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Gładki drut **spleciony** i wprasowany w stalowy korpus. **Bardzo agresywne działanie drutu, duża odporność na ścieranie.** Z zabezpieczającym pierścieniem podporowym, po zdjęciu do dyspozycji są dodatkowe wys. robocze.

Zastosowanie:

Specjalnie do mocowania szlifierek kątowych.
Z **gwintem wewnętrznym M14.**

Opis techniczny

Długość drutu H ₁	25 + 15 mm
wysokość pokrycia	0,5 mm
zabezpieczający pierścień podporowy	tak
Ø szczotki D ₁	125 mm
maksymalna prędkość obrotowa	6500 min ⁻¹
gwint M	M14

materiał pokrycia

drut stalowy

Rodzaj produktu

Garnkowa szczotka drucziana