


3M Scotch-Brite™

Bristle-Brush typ A,, BB-ZB, ziarnistość: 36**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	573565 36
GTIN	480112760380
Klasa artykułu	53M

Opis**Wykonanie:**

Specjalne tarcze czyszczące Bristle to jednorodne ściernice z mieszaniną ziarna ceramicznego Cubitron i tlenku glinu o **bardzo dużej trwałości. Niezwykle elastyczne i dające się dostosować do potrzeb.**

Promieniowa szczotka Bristle-Brush, składa się z pojedynczych segmentów (o szer. ok. 1,6 mm). Z ukośną szczecinią (typ A) do **wydajnego szlifowania.**

Zastosowanie:

Należy zwracać uwagę na zachowanie kierunku obrotów.

Do prawie wszystkich materiałów, przy wysokim bezpieczeństwie pracy.

Do usuwania rdzy, resztek kleju, farb, lekkich zadrapań i zadziorów.

Do szlifowania wykańczającego, polerowania, czyszczenia i usuwania zadziorów.

Ø otworu 25,4 mm z dołączonymi pierścieniami redukcyjnymi Ø 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm.

Z adapterem nr 573580 możliwość łączenia w zestawy o dowolnej szerokości. Zastosowanie na szlifierkach podwójnych albo na szlifierkach prostych i wałkach giętkich z trzpieniem mocującym nr 556380 wielk. 1.

oznaczenie ziarnistości: ceramiczne,

szerokość szczotki: 12 mm

kolor: brązowe

maksymalna prędkość obrotowa: 6000 min⁻¹

Opis techniczny

ziarnistość	36
kolor	brązowe
Ø szczotki	150 mm
szerokość szczotki	12 mm
maksymalna prędkość obrotowa	6000 min ⁻¹
oznaczenie ziarnistości	ceramiczne,
Atrybut nazwy produktu	BB-ZB
oznaczenie producenta	BB-ZB

Akcesoria

Trzpień mocujący liczba mocowanych tarcz 1-2	556380 1-2
Trzpień mocujący liczba mocowanych tarcz 1	556380 1
Adaptory, zestaw 4-elementowy	573580