

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Trzpieniowe szczotki druciane drut stalowy, mosiądzowany, 0,25 mm, Ø
szczotki D1×szerokość drutu L1: 70X10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574300 70X10
GTIN	4017359027974
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Specjalny drut falisty, Ø trzpienia 6 mm.

Bardzo mocny drut stalowy powlekany cienką warstwą mosiądzu.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni za pomocą szlifierek, wiertarek i giętkich wałków ręcznych. Wysokie obroty zwiększają skuteczność.

Do zdzierania zgorzeliny, rdzy, czyszczenia.

Ø szczotki D₁: 70 mm

szerokość szczotki: 10 mm

wysokość drutu H₁: 19 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 15000 min⁻¹

Opis techniczny

wysokość drutu H ₁	19 mm
wysokość pokrycia	0,25 mm
Ø szczotki D ₁	70 mm

maksymalna prędkość obrotowa	15000 min ⁻¹
szerokość szczotki	10 mm
Ø chwytu D _s	6 mm
materiał pokrycia	drut stalowy, mosiądzowany
splot warkoczowy	falisty
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa