

**Tulejki zaciskowe ER z uszczelnieniem, ER25, Nominalna Ø mocowania d: 12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308959 12
GTIN	4045197888556
Klasa artykułu	32Z

**Opis****Wykonanie:**

Hartowane w całości i szlifowane. Polerowane. Tylko do Ø nominalnej.

**wskazówka:**

Tulejki zaciskowe ER16, ER25 oraz ER32 z uszczelnieniem są dostępne w eShop również w wersjach stalowych.

norma: ISO 15488-A

Dokładność ruchu obrotowego:  $\leq 10 \mu\text{m}$

typ: 429 E

Ø zewn. D: 26 mm

Długość całkowita L: 34 mm

**Opis techniczny**

uchwyt	ER25
norma	ISO 15488-A
Dokładność ruchu obrotowego	$\leq 10 \mu\text{m}$
typ	429 E
Ø zewn. D	26 mm

Długość całkowita L

34 mm