

3M Scotch-Brite™

Bristle-Brush typ C, zestaw 24 szt., Ø chwytu 3 mm, RB-ZB, ziarnistość: 120**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | 573545 120 |
| GTIN | 30048011276138 |
| Klasa artykułu | 53M |

Opis**Wykonanie:**

Specjalne tarcze czyszczące Bristle to jednorodne ściernice z mieszaniną precyzyjnie formowanego ziarna ceramicznego i tlenku glinu o **bardzo dużej trwałości. Niezwykle elastyczne i dające się dostosować do potrzeb.**

Promieniowa szczotka Bristle-Brush, składa się z pojedynczych segmentów (o szer. ok. 1,6 mm). Trzpień mocujący (**Ø chwytu 3 mm**) demontowany. Segmenty można ze sobą łączyć na dowolną szerokość szczotek.

z wygiętą szczeciną (typ C) do **obróbki powierzchni profilowanych.**

Zastosowanie:

Należy zwracać uwagę na zachowanie kierunku obrotów.

Zastosowanie w szlifierniach prostych albo na wałkach giętkich bez innego wyposażenia.

Do prawie wszystkich materiałów, przy wysokim bezpieczeństwie pracy.

Do usuwania rdzy, resztek kleju, farb, lekkich zadrapań i zadziorów.

Do szlifowania wykańczającego, polerowania, czyszczenia i usuwania zadziorów.

w dostawie::

24 pojedyncze segmenty (szerokość ok. 1,6 mm) **z trzpieniem mocującym** o Ø 3 mm.

oznaczenie ziarnistości: ceramiczne,

Ø szczotki D₁: 25 mm

szerokość szczotki: 1,6 - 10 mm

kolor: białe

maksymalna prędkość obrotowa: 35000 min⁻¹

Opis techniczny

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| ziarnistość | 120 |
| kolor | białe |
| Ø szczotki D ₁ | 25 mm |
| maksymalna prędkość obrotowa | 35000 min ⁻¹ |
| szerokość szczotki | 1,6 - 10 mm |
| Ø chwytu D _s | 3 mm |
| oznaczenie ziarnistości | ceramiczne, |
| Atrybut nazwy produktu | RB-ZB |
| oznaczenie producenta | RB-ZB |
| Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa |