

**HOLEX®****Klucze oczkowo - płaskie,, chromowane, rozwartość klucza: 20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	613950 20
GTIN	4045197441638
Klasa artykułu	62A

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo, o wąskiej tolerancji rozwartości.

Chwył owalny.

**Norma:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość klucza L: 240 mm

maksymalna wysokość szczęk h1: 9 mm

maksymalna wysokość pierścienia h<sub>2 maks.</sub>: 14 mm

**Opis techniczny**

rozwartość klucza	20 mm
maksymalna wysokość szczęk h1	9 mm
długość klucza L	240 mm
rozwartości kluczy	metryczny
maksymalna wysokość pierścienia h <sub>2 maks.</sub>	14 mm
położenie pierścienia	15 stopni
powierzchnia	chromowane
Atrybut nazwy produktu	chromowane

