

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Trzpieniowe szczotki druciane drut miedziany 0,20 mm, Ø szczotki D1 x szerokość drutu L1: 40X10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574350 40X10
GTIN	4017359007099
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Specjalny drut falisty, Ø trzpienia 6 mm.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni za pomocą szlifierek, wiertarek i giętkich wałków ręcznych. Wysokie obroty zwiększają skuteczność.

Do trudnych prac związanych z usuwaniem zadziorów i szczotkowaniem na metalach nieżelaznych.

Ø szczotki D₁: 40 mm

szerokość szczotki: 10 mm

wysokość drutu H₁: 9 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 18000 min⁻¹

Opis techniczny

wysokość drutu H ₁	9 mm
wysokość pokrycia	0,2 mm
Ø szczotki D ₁	40 mm

maksymalna prędkość obrotowa	18000 min ⁻¹
szerokość szczotki	10 mm
Ø chwytu D _s	6 mm
materiał pokrycia	drut mosiężny
splot warkoczowy	falisty
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa