



Klucze oczkowo-płaskie, calowe, chromowane, rozwartość klucza: 5/16 cal



Dane zamówienia

Numer katalogowy	613970 5/16
GTIN	4045197550040
Klasa artykułu	62A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwyty owalne.
Z chwytem owalnym.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.
długość klucza L: 121 mm
maksymalna wysokość szczęk h₁: 4,5 mm
maksymalna wysokość pierścienia h_{2 maks.}: 7 mm

Opis techniczny

długość klucza L	121 mm
maksymalna wysokość szczęk h ₁	4,5 mm
rozwartość klucza	5/16 cal
rozwartości kluczy	calowy
maksymalna wysokość pierścienia h _{2 maks.}	7 mm
położenie pierścienia	15 stopni
powierzchnia	chromowane
Atrybut nazwy produktu	chromowane

