

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Trzpieniowe szczotki druciane drut stalowy, 0,20 mm, Ø szczotki D1 x szerokość drutu L1: 30X6mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574100 30X6
GTIN	4017359007051
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Specjalny drut falisty, Ø trzpienia 6 mm.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni za pomocą szlifierek, wiertarek i giętkich wałków ręcznych. Wysokie obroty zwiększają skuteczność.

Do zdzierania zgorzeliny, rdzy, czyszczenia.

Opis techniczny

Ø szczotki D ₁	30 mm
Długość drutu H ₁	6 mm
wysokość pokrycia	0,2 mm
maksymalna prędkość obrotowa	20000 min ⁻¹
szerokość drutu L ₁	6 mm
Ø chwytu D _s	6 mm
materiał pokrycia	drut stalowy
splot warkoczowy	falisty

Rodzaj produktu

Szczotka tarczowa