

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Mikrościerające szczotki do rur (SiC), ziarno 120, Ø szczotki D1: 20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574475 20
GTIN	4017359214473
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Szczotki cylindryczne na trzpieniu plecionym z drutu ocynkowanego, druty szczotki ustawione po pojedynczej linii spiralnej.

Mocne włosie z węgla krzemu (SiC) z ziarnem 120 i 320, Ø włosa 0,60 mm, łączna długość 125 mm.

Zastosowanie:

Szczotki z nylonu ściernego pracują zarówno wierzchołkami, jak i powierzchniami bocznymi włókien. Wskutek ciągłego uwalniania nowego materiału ściernego zagwarantowane jest **równomierne działanie ściernie**. Do **usuwania zadziorów z otworów (poprzecznych), rowków na pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym oraz do czyszczenia i polerowania** dysz i małych otworów hydraulicznych.

Ø chwytu D_s: 5,7 mm

długość drutu L₃: 65 mm

Opis techniczny

Ø szczotki D ₁	20 mm
długość drutu L ₃	65 mm
Ø chwytu D _s	5,7 mm
Rodzaj produktu	Szczotka do rur