

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Trzpieniowe szczotki druciane drut miedziany 0,20 mm, Ø szczotki × szerokość powierzchni roboczej: 60X15 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574350 60X15
GTIN	4017359007150
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Specjalny drut falisty, Ø trzpienia 6 mm.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni za pomocą szlifierek, wiertarek i giętkich wałków ręcznych. Wysokie obroty zwiększają skuteczność.

Do trudnych prac związanych z usuwaniem zadziorów i szczotkowaniem na metalach nieżelaznych.

Ø szczotki: 60 mm

szerokość szczotki: 15 mm

długość drutów: 17 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 15000 min⁻¹**Opis techniczny**

Ø szczotki	60 mm
wysokość pokrycia	0,2 mm
długość drutów	17 mm

maksymalna prędkość obrotowa	15000 min ⁻¹
Ø chwytu	6 mm
szerokość szczotki	15 mm
materiał pokrycia	drut mosiężny
splot warkoczowy	falisty