

HOLEX®**Klucze oczkowo-płaskie, calowe, chromowane, rozwartość klucza: 7/16 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	613970 7/16
GTIN	4045197550064
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwyt owalny.
Z chwyttem owalnym.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.
długość klucza L: 151 mm
maksymalna wysokość szczęk h₁: 5,5 mm
maksymalna wysokość pierścienia h_{2 maks.}: 10 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	7/16 cal
maksymalna wysokość szczęk h ₁	5,5 mm
długość klucza L	151 mm
rozwartości kluczy	calowy
maksymalna wysokość pierścienia h _{2 maks.}	10 mm
położenie pierścienia	15 stopni
powierzchnia	chromowane
Atrybut nazwy produktu	chromowane

