

**HOLEX®****Klucze oczkowo - płaskie,, chromowane, rozwartość klucza: 46 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	613950 46
GTIN	4045197441683
Klasa artykułu	62A

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo, o wąskiej tolerancji rozwartości.

Chwył owalny.

**Norma:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość klucza L: 492 mm

maksymalna wysokość szczęk h<sub>1</sub>: 18 mm

maksymalna wysokość pierścienia h<sub>2 maks.</sub>: 28 mm

**Opis techniczny**

maksymalna wysokość szczęk h <sub>1</sub>	18 mm
rozwartość klucza	46 mm
długość klucza L	492 mm
rozwartości kluczy	metryczny
maksymalna wysokość pierścienia h <sub>2 maks.</sub>	28 mm
położenie pierścienia	15 stopni
powierzchnia	chromowane
Atrybut nazwy produktu	chromowane

